

**SETACCIO Ø 200x50 mm****NORMATIVE**

ISO 3310,1, ASTM E-11,DIN,AFNOR NF X-11-54, BS-410

DESCRIZIONE

Ogni setaccio è marcato con numero seriale per la tracciabilità e accompagnato da un certificato di conformità secondo la norma ISO 3310.

ACCESSORI E RICAMBI

GT0453	Fondo e coperchio per prove a secco
GT0454	Fondo e coperchio per prove a umido

**PESO DEI SETACCI: DA 300g A 500g A SECONDA DELLE MAGLIE
VOLUMI RACCOMANDATI DEL MATERIALE DI PROVA DA SETACCIARE**

APERTURA	VOLUME	APERTURA	VOLUME	APERTURA	VOLUME	APERTURA	VOLUME
38 µ	25 cm³	90 µ	40 cm³	500 µ	100 cm³	4.00 mm	350 cm³
45 µ	30 cm³	125 µ	50 cm³	1.00 mm	140 cm³	3.00 mm	500 cm³
63 µ	35 cm³	250 µ	70 cm³	2.00 mm	200 cm³	16.00 mm	1000 cm³

CODICE	ISO 3310	ASTM E-11
GT0456	20 µm	635
GT0457	25 µm	500
GT0458	32 µm	450
GT0459	38 µm	400
GT0990	40 µm	
GT0460	45 µm	325
GT0461	50 µm	
GT0462	53 µm	270
GT0991	56 µm	
GT0463	63 µm	230
GT0992	71 µm	
GT0464	75 µm	200
GT0465	80 µm	
GT0466	90 µm	170
GT0467	100 µm	
GT0468	106 µm	140
GT0993	112 µm	
GT0469	125 µm	120
GT0994	140 µm	
GT0470	150 µm	100
GT0471	160 µm	
GT0472	180 µm	80
GT0473	200 µm	
GT0474	212 µm	70
GT0995	224 µm	
GT0475	250 µm	60
GT0996	280 µm	

CODICE	ISO 3310	ASTM E-11
GT0476	300 µm	50
GT0477	320 µm	
GT0478	315 µm	
GT0479	355 µm	45
GT0480	400 µm	
GT0481	425 µm	40
GT0997	450 µm	
GT0482	500 µm	35
GT0998	560 µm	
GT0483	600 µm	30
GT0484	630 µm	
GT0486	710 µm	25
GT0487	800 µm	
GT0488	850 µm	20
GT0999	900 µm	
GT0489	1,00 mm	18
GT1000	1,12 mm	
GT0490	1,18 mm	16
GT0491	1,25 mm	
GT0492	1,40 mm	14
GT0493	1,60 mm	
GT0494	1,70 mm	12
GT1001	1,80 mm	
GT0495	2,00 mm	10
GT1002	2,24 mm	
GT0496	2,36 mm	8
GT1003	2,50 mm	

CODICE	ISO 3310	ASTM E-11
GT0497	2,80 mm	7
GT0498	3,15 mm	
GT0499	3,35 mm	6
GT1004	3,55 mm	
GT0500	4,00 mm	5
GT1005	4,50 mm	
GT0501	4,75 mm	4
GT0502	5,00 mm	
GT0503	5,60 mm	3 1/2 E
GT0504	6,30 mm	1/4 in
GT0505	6,70 mm	0,265 in
GT1006	7,10 mm	
GT0506	8,00 mm	5/16 in
GT0507	9,50 mm	3/8 in
GT1007	10,00 mm	
GT0508	11,20 mm	7/16 in
GT0509	12,50 mm	1/2 IN
GT0510	13,20 mm	0,530 in
GT1008	14,00 mm	
GT0511	16,00 mm	5/8 in
GT1009	18,00 mm	1/2 in
GT0512	19,00 mm	3/4 in
GT1010	20,00 mm	
GT0513	22,40 mm	7/8 in
GT0514	25,00 mm	1,00 in
GT0515	26,50 mm	1,06 in